

產品內容

除了『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



iXN-7CT5 系列模組



磁吸掛板：WM01-K



音源線：CA-032

模組名稱	開口式比流器通道數	熱敏電阻通道數
iXN-7CT5	5	—
iXN-7CT5TM7		7

技術資源


技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站



- 一般網站





警告

ICP DAS 對因使用本產品而造成的任何損害不承擔任何責任。ICP DAS 保留隨時更改本手冊的權利，恕不另行通知。ICP DAS 提供的信息被認為是準確可靠的。但是 ICP DAS 對其使用不承擔任何責任，也不承擔因使用而導致的任何侵犯第三方專利權或其他權利的責任。

保固限制

本保固不適用於因未經授權而修改，誤用或因電力監控以外的原因而使用而導致的缺陷。

產品保固和客戶支援

ICP DAS 保證所有產品自發貨日起一年內無材料和工藝缺陷。在保固期內，我們將提供修理或更換任何證明有缺陷的產品。如需回報任何狀況，請聯繫我們。致電時請提供型號，序列號和詳細的問題說明。將任何商品退回 ICP DAS 時 SN 需一併退回。

1 外觀

iXN-7CT 外觀：



編號	說明
1	CT 連接端子頭
2	外接擴充埠


iXN-7CT5TM7 外觀：



編號	說明
1	CT 連接端子頭
2	外接擴充埠
3	熱敏電阻連接端子頭

2 腳位


iXN-7CT5 腳位：




名稱	說明
C0	第 0 組 CT 鎖固腳位，沒有方向性
C1	第 1 組 CT 鎖固腳位，沒有方向性
C2	第 2 組 CT 鎖固腳位，沒有方向性
C3	第 3 組 CT 鎖固腳位，沒有方向性
C4	第 4 組 CT 鎖固腳位，沒有方向性
連接埠	說明
Ext_Bus	透過音源線連接 iWSN 感測器

音源線連接方式


正確：插入到底




錯誤：未插入到底



iXN-7CT5TM7 腳位：



名稱	說明	名稱	說明
T0	第 0 組熱敏電阻接腳	T4	第 4 組熱敏電阻接腳
T1	第 1 組熱敏電阻接腳	T5	第 5 組熱敏電阻接腳
T2	第 2 組熱敏電阻接腳	T6	第 6 組熱敏電阻接腳
T3	第 3 組熱敏電阻接腳	-	-



名稱	說明
C0	第 0 組 CT 鎖固腳位，沒有方向性
C1	第 1 組 CT 鎖固腳位，沒有方向性
C2	第 2 組 CT 鎖固腳位，沒有方向性
C3	第 3 組 CT 鎖固腳位，沒有方向性
C4	第 4 組 CT 鎖固腳位，沒有方向性
連接埠	說明
Ext_Bus	透過音源線連接 iWSN 感測器

音源線連接方式	
正確：插入到底	錯誤：未插入到底
